

Meget enkel og anvendelig halsvarmer. God til begyndere. Den strikkes på tykke pinde og er helt uden dikkedarer. Faconen efterligner en bandana. Her er den strikket i uld og alpaca på pinde 6 mm.

Sværhedsgrad: Nem | Tidsforbrug: Lavt | Pinde: 6, 10

Af Purl Soho



(This pattern is brought to you by Purl Soho. The pattern is copyrighted with all rights reserved. Neither this pattern nor goods made from this pattern may be sold. The original pattern is at [Bandana Cowl](#). It has been translated from English into Danish by Marianne Holmen. Purl Soho is unable to verify the accuracy of this translation, but if you have any questions, we're always happy to answer in English at www.purlsoho.com)

Størrelse

Omkreds: 48 cm.

Højde: 30½ cm.

Materialer

Garn

Swans Island Bulky (85 % økologisk merinould, 15 % alpaca; 119 m/100 g); farve: Oatmeal;
Garnforbrug: 90-118 m; 1 ngl. (O.a.: Garnet laves ikke mere.)

Forslag til erstatningsgarn fra Purl Soho:

Worsted Twist; 100 % merino; 1 ngl.

Understory, 50 % baby alpaca, 25 % baby yak, 25 % silke; 1 ngl.

Andet erstatningsgarn:

Jade Sapphire 8 Ply Cashmere, 100 % cashmere; 2 ngl.

Manos Del Uruguay Maxima, 100 % merino; 1 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Viking Garn Wool](#)

Strikkepinde

Rundpind 6 mm.

Rundpind 10 mm til aflukning.

Tilbehør



3 oplukkelige maskemarkører (valgfri).

Strikkefasthed

16 m/24 p = 10 x 10 cm i glatstrikning.

Forkortelser

Dobbeltindtagning: 2 løst af sm som ret, 1 r, træk de 2 løse m over = 2 m taget ind.

Teknik

Fold og vend: En vendemaske "foldes" som regel, dvs. den tages løst af som vrang, arbejdet vendes, mens garnet føres bag masken, og masken sættes tilbage på højre pind med garnet rundt om. Denne procedure kaldes "fold og vend".

Video: [Venderække](#).

Sådan gør du

Slå 89 m op. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Startomg: Vrang.
- Omg 1: 43 r, dobbeltindtagning, ret omg ud = 87 m.
- Omg 2: 42 vr, dobbeltindtagning, vr omg ud = 85 m.
- Omg 3: 41 r, dobbeltindtagning, ret omg ud = 83 m.
- Omg 4: 40 vr, dobbeltindtagning, vr omg ud = 81 m.

Den næste del strikkes frem og tilbage i venderækker. Du strikker fra spidsen af bandanaen til nakken. Du vender arb efter hver p i stedet for at forts rundt.

Vejledning i [venderækker](#). (O.a.: Denne vejledning er på engelsk. Se også Strikkeglads Leksikon.)



- P 5: 42 r, fold og vend.
- P 6: 3 vr, fold og vend.
- P 7: Strik ret til den foldede m, strik den foldede m sm med omslaget, 1 r, fold og vend.
- P 8: Strik vr til den foldede m, strik den foldede m vr sm med omslaget, 1 vr, fold og vend.
- Gent p 7-8 yderligere 18 gange.
- Næste omg: Med rets vendt mod dig strikker du ret til markøren. Strik omslag sm med m.
- Forts rundt med rets vendt mod dig. Strik 2 omg, strik omslaget sm med den første m.
- Næste omg: 18 r, sæt markør, 45 r, sæt markør, ret omg ud.
- Indtagningsomg: *Strik ret til 2 m før første markør, 2 r sm, flyt markør, strik ret til næste markør, flyt markør, 2 r dr sm, ret omg ud = 2 m taget ind.
- Strik 3 omg ret*.
- Gent fra * til * yderligere 5 gange = 69 m.
- Næste omg: Vrang.
- Næste omg: Ret.
- Gent de sidste 2 omg endnu en gang.

Luk meget løst af i vr. (Jeg går gerne flere numre op i pindetykkelse. Her brugte jeg rundpind 10 mm.)

Færdiggørelse



Hæft alle ender og blok halsvarmeren, hvis du ønsker det.

Om designeren

© 2011 *Purl Soho*. Original titel *Bandana Cowl*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt *Purl Soho* via *Ravelry* eller på www.purlsoho.com.

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Purl Soho. Translated with permission.